

Link do produktu: <https://www.grzejnik.net/ogrzewacz-dna-beczek-srednica-55cm-1000w-termostat-r602a-p-1978.html>



Ogrzewacz dna beczek średnica 55cm 1000W + termostat R602A

Cena	3 338,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RADIALIGHT_PEFU.C+_T602.A
Producent	RADIALIGHT
Moc	1000 [W]

Opis produktu

Ogrzewacz dna beczek o mocy 1000W, średnicy 55 cm + elektroniczny termostat T602A

Dzięki swojej okrągłej budowie oraz wykonaniu ze stali elektryczny ogrzewacz dna beczki, może być używany zarówno jako rozwiązanie samodzielnie lub w połączeniu z matą grzewczą do beczek Thermal Technology.

Temperatura ogrzewacza dna beczki jest sterowana w zakresie 0 do 150°C za pomocą elektronicznego termostatu T602.A dołączonego do produktu.

Termostat T602.A jest wyposażony w dwa kable jeden 100 cm do połączenia ogrzewacza dna beczki z termostatem, a drugi zasilający 300 cm z wtyczką przemysłową 230V 16A do podłączenia termostatu do sieci. Termostat ogrzewacza dna beczki odczytuje temperaturę z czujnika umieszczonego bezpośrednio w ogrzewaczu dna beczek.

Spód ogrzewacza podłogowego do beczek posiada termoizolacyjną powierzchnię kierującą ciepło do góry oraz jest dodatkowo izolowany za pomocą włókna szklanego.

Ogrzewanie beczek obejmuje:

- ciecz, takie jak olej, związki chemiczne, itp.
- lepkich materiałów, takich jak farby, kleje, żywice, itp.
- gazów (O₂, etc.), z wyjątkiem paliw gazowych (do tego posiadamy maty grzewcze z ATEX II 3G do strefy EX)

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA DNA BECZEK 200 LITROWYCH:

- Element grzejny – rezystor z włókna węglowego
- Napięcie: 230 VAC
- Moc: 1000W
- Zakres temperatur: 0-150°C
- Wymiary: średnica 55 cm, grubość 9 cm
- Regulacja: przez elektroniczną jednostkę sterującą (termostat zewnętrzny T602.A dołączony do produktu).termostat T602.A
- Waga całkowita łącznie z jednostką sterującą i kablem: 12 kg
- Max. ładowność: 300 kg
- Certyfikaty: CE.
- Gwarancja 12 miesięcy

Termostat T602.A

Ogrzewacz dna beczki wyposażony jest w termostat który kontroluje temperaturę dna beczki ponieważ czujnik jest

przymocowany do górnej części ogrzewacza. Na termostacie wybieramy pożądaną temperaturę która będzie pilnowana. Termostat T602.A wyposażony jest w dwa przewody jeden do podłączenia go do ogrzewacza dna beczki a drugi do zasilania za pomocą wtyczki przemysłowej.